

# blu'box 52 gn/en hot <sup>2</sup>

Isolierter, aktiv beheizter, Speisentransportbehälter zum Warmhalten, für den professionellen Catering- und Großküchenbereich, zur Verteilung und das aktive Warmhalten von Speisen (für bis zu 2x GN 1/1, 200mm tief, oder Unterteilungen sowie bis zu 12 Euronorm Tablett(s)).

## Produktbeschreibung

- > Herstellungsverfahren: Vakuum Tiefziehen
- > Frontlader (robuste Bauweise)
- > 2 Einschubroste aus Edelstahl mit 12 Auflagesicken
- > Wechselmöglichkeit zwischen GN<sub>(530x325)</sub> und EN<sub>(530x370)</sub>
- > Aktiv beheizt durch entnehmbare Umluftheizung
- > Stufenlos regulierbar von +20°C bis +85°C
- > Mit Displayanzeige (Soll- und Istwertanzeige)
- > Ausklappbare, tauschbare Tragegriffe und Bügelverschluss
- > Farbe: blau metallic (braunrote Beschläge)
- > Stapelbar durch austauschbare Stapelrutschschienen
- > Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C
- > Kurzfristige thermische Desinfektion bis +130°C möglich
- > Spülmaschinentauglich (nach Ausbau der Heizung)
- > Material: Polypropylen, ausgeschäumt mit Polyurethan

## Informationen zum Heizelement

- > Einfacher und werkzeugloser Aus- und Einbau
- > Anschlusswert: 220 bis 240 V – 50 Hz
- > Leistungsaufnahme: 500 Watt
- > Temperatur : ca. +85°C (Innenraumtemperatur)

## Produktdaten

- > L/B/H: 639 x 500 x 560 mm
- > Art.-Nr.: 4000664 (EU), 4000803 (CH), 4000804 (UK)
- > Gewicht: 18,2 kg

## Verpackung

- > Kartonmaße: 68 x 51 x 57 cm
- Bruttogewicht: 20 kg (= 1 Artikel pro Karton)
- > Palettenmaße: 110 x 140 x 190 cm
- Bruttogewicht: 255 kg (= 12 Kartons pro Palette)

## Umbau- /Erweiterungsmöglichkeiten

- > 8003135 Umluftheizung – blu'box 52 hot <sup>2</sup> lite
- > 664201439 Tür für blu'box 52 gn/en
- > 4000388 blu'box cool-accu – passives Kühlelement
- > 4000379 Stapelarretierung – Fixierung für 2 Behälter
- > 4000558 blu'mobil board – Transportwagen
- > 4000497 blu'mobil easy roll – Transportwagen

## Produktabbildung



## Temperaturverlust (bei der blu'box 52 gn/en hot <sup>2</sup>)



Medium: 20 l Wasser · Raumtemperatur: ca. +20°C



Ergänzende Informationen können Sie unseren aktuellen Bedienungsanleitungen entnehmen:  
[www.bluline.de](http://www.bluline.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: 03/2024